

Garant**Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 40/16mm**

Données de commande

N° commande	260934 40/16
GTIN	4045197656063
Classe d'article	21T

Description technique

Code ISO porte-outils	A40T STFCR/L16
Taille plaquette	16 mm
Plaquette adaptée	TC.. 16T3..
Sous-plaquette	269005 7
Vis pour sous-plaquette	269013 2
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Déport L ₃	27 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	49 mm
Longueur de tête L ₁	37,5 mm
Longueur totale L	300 mm
Hauteur de serrage L ₂	39 mm
Angle d'attaque κ	90 degré
Ø queue D _s	40 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 8	269028 8
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Vis pour sous-plaquette Type 2	269013 2
Sous-plaquette Type 7	269005 7
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500