

**Garant**
**DNMG 150604, Nuance: HB7140-1**


### Données de commande

N° commande	250658 HB7140-1
GTIN	4045197820440
Classe d'article	21G

### Description

DNMG 150604 HB7140-1 Nuance: HB7140-1  
 Brise-copeaux: VS  
 Prof. coupe  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
 Avance  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/tr  
 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 260 m/min

### Description technique

Nuance	HB7140-1
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 260 m/min
Avance $f$	0,1 - 0,4 mm/tr
Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe $a_p$	0,3 - 2 mm
Application principale	M

Brise-copeaux	VS
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DNMG 150604
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage