

Garant**CNMG 160608, Nuance: HB7140-1**

Données de commande

N° commande	250168 HB7140-1
GTIN	4045197820341
Classe d'article	21G

Description

CNMG 160608 HB7140-1 Nuance: HB7140-1

Brise-copeaux: Carbure

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 4 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 230 m/min

Description technique

Application principale	M
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Nuance	HB7140-1
Rayon d'angle	0,8 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm

Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 230 m/min
Brise-copeaux	Carbure
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 160608
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage