

**Garant****VNMG 160408, Nuance: HB7120-1**

## Données de commande

N° commande	251734 HB7120-1
GTIN	4045197820082
Classe d'article	21G

## Description

VNMG 160408 HB7120-1 Nuance: HB7120-1

Brise-copeaux: VS

Prof. coupe  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

Avance f: 0,05 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 90 - 290 m/min

## Description technique

Application principale	M
Condition de coupe	Continue
Prof. coupe $a_p$	0,3 - 2 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Avance f	0,05 - 0,4 mm/tr
Brise-copeaux	VS
Nuance	HB7120-1

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	90 - 290 m/min
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VNMG 160408
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage