

Garant**DNMG 110408, Nuance: HB7140-1**

Données de commande

N° commande	250754 HB7140-1
GTIN	4045197820495
Classe d'article	21G

Description

DN. G 110408 HB7140-1 Nuance: HB7140-1
Brise-copeaux: VM
Tolérance: M
Prof. coupe a_p : 0,5 - 5 mm
Avance f : 0,2 - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 230 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 230 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	VM
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Application principale	M
Nuance	HB7140-1

Rayon d'angle	0,8 mm
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DNMG 110408
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage