

Garant
CNMG 09T304, Nuance: HB7140-1


Données de commande

N° commande	250150 HB7140-1
GTIN	4045197818683
Classe d'article	21G

Description

CN. G 09T304 HB7140-1 Nuance: HB7140-1
 Brise-copeaux: Carbure
 Tolérance: M
 Prof. coupe a_p : 0,5 - 4 mm
 Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 230 m/min

Description technique

Application principale	M
Nuance	HB7140-1
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 230 m/min
Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm

Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Brise-copeaux	Carbure
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 09T304
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage