


Garant**SNMG 120412, Nuance: HB7140-1**

Données de commande

N° commande	251326 HB7140-1
GTIN	4045197820679
Classe d'article	21G

Description

SNMG 120412 HB7140-1 Rayon d'angle: 1,2 mm
Nuance: HB7140-1
Brise-copeaux: VG
Prof. coupe a_p : 1,5 - 9 mm
Avance f : 0,25 - 0,8 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 210 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 210 m/min
Avance f	0,25 - 0,8 mm/tr
Prof. coupe a_p	1,5 - 9 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	VG
Rayon d'angle	1,2 mm

Nuance	HB7140-1
Application principale	M
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SNMG 120412
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour tournage