

**Garant**
**DNMG 150612, Nuance: HB7140-1**


### Données de commande

N° commande	250764 HB7140-1
GTIN	4045197820525
Classe d'article	21G

### Description

DNMG 150612 HB7140-1 Nuance: HB7140-1  
 Brise-copeaux: VM  
 Tolérance: M  
 Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
 Avance  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/tr  
 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 230 m/min

### Description technique

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 230 m/min
Rayon d'angle	1,2 mm
Avance $f$	0,2 - 0,5 mm/tr
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 5 mm
Application principale	M
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Nuance	HB7140-1
Brise-copeaux	VM
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DNMG 150612
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage