

**Garant**
**SNMG 120412, Nuance: HB7120-1**


## Données de commande

N° commande	251226 HB7120-1
GTIN	4045197819963
Classe d'article	21G

## Description

SNMG 120412 HB7120-1 Rayon d'angle: 1,2 mm  
 Nuance: HB7120-1  
 Brise-copeaux: VM  
 Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
 Avance  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/tr  
 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 80 - 260 m/min

## Description technique

Avance $f$	0,1 - 0,4 mm/tr
Condition de coupe	Continue
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 4 mm
Brise-copeaux	VM
Rayon d'angle	1,2 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 260 m/min
Application principale	M

Nuance	HB7120-1
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SNMG 120412
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour tournage