

Garant**CNMG 120408, Nuance: HB7140-1**

Données de commande

N° commande	250158 HB7140-1
GTIN	4045197820310
Classe d'article	21G

Description

CN. G 120408 HB7140-1 Nuance: HB7140-1
Brise-copeaux: Carbure
Tolérance: M
Prof. coupe a_p : 0,5 - 4 mm
Avance f : 0,1 - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 230 m/min

Description technique

Nuance	HB7140-1
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 230 m/min
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Application principale	M

Brise-copeaux	Carbure
Rayon d'angle	0,8 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 120408
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage