

**Garant**
**DC.T 070204, Nuance: HB7120-1**


## Données de commande

N° commande	260353 HB7120-1
GTIN	4045197817266
Classe d'article	21G

## Description

DC.T 070204 HB7120-1 Nuance: HB7120-1

Brise-copeaux: VS

Tolérance: M

 Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 90 - 290 m/min

## Description technique

Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	VS
Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Nuance	HB7120-1

Application principale	M
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	90 - 290 m/min
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DCMT 070204
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage