

Garant**DC. T 11T304, Nuance: HB7120-1**

Données de commande

N° commande	260359 HB7120-1
GTIN	4045197817280
Classe d'article	21G

Description

DC. T 11T304 HB7120-1 Nuance: HB7120-1

Brise-copeaux: VS

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 90 - 290 m/min

Description technique

Nuance	HB7120-1
Condition de coupe	Continue
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	90 - 290 m/min
Application principale	M

Rayon d'angle	0,4 mm
Brise-copeaux	VS
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DCMT 11T304
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage