


**Garant****Pack promotionnel Forets courts à revêtement TiAlN HSS-E, 10 pièces****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | GG1115 3,4    |
| GTIN             | 4069515044332 |
| Classe d'article | GGN           |

**Description****Exécution:**

Alésages précis grâce à la **grande précision de concentricité** et au **profil de goujure spécial**.  
Avec amincissement type C à partir de 2,4 mm.

**Comme 113265.**

**Avantage(s):**

**Idéal pour les perçages de faible profondeur (env. 2 – 4×D)** sur machines CN et automatiques.

**Recommandation(s):****Profondeur de perçage maximale:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

**Description technique**

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Profondeur de perçage maximale recommandée $L_2$ | 14,9 mm   |
| Ø nom. $D_c$                                     | 3,4 mm    |
| Nombre de dents Z                                | 2         |
| Tolérance Ø nominal                              | h8        |
| Angle de pointe                                  | 118 degré |
| Longueur totale L                                | 52 mm     |

## Fiche technique

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Avance f dans l'INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,02 mm/tr         |
| Norme                                        | DIN 1897           |
| Ø queue D <sub>s</sub>                       | 3,4 mm             |
| Sommaire                                     | 10                 |
| Longueur des goujures L <sub>c</sub>         | 20 mm              |
| Queue                                        | Queue cylindrique  |
| Revêtement                                   | TiAlN              |
| Type d'outils                                | HSS E              |
| Arrosage interne                             | non                |
| Bague de couleur                             | Vert               |
| Type de produit                              | Forets hélicoïdaux |

### Données utilisateur

|                                | Adéquation          | V <sub>c</sub> | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu Plastiques                 | moyennement adaptée | 75 m/min       | N        |
| Alu (à copeaux courts)         | moyennement adaptée | 65 m/min       | N        |
| Alu > 10% Si                   | moyennement adaptée | 60 m/min       | N        |
| Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             | 50 m/min       | P        |
| Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             | 40 m/min       | P        |
| Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             | 35 m/min       | P        |
| Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             | 16 m/min       | P        |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | adaptée             | 17 m/min       | M        |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>   | moyennement adaptée | 13 m/min       | M        |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>     | moyennement adaptée | 8 m/min        | S        |
| Fonte GG(G)                    | adaptée             | 40 m/min       | K        |
| CuZn                           | adaptée             | 50 m/min       | N        |
| Uni                            | adaptée             |                |          |
| Huile                          | adaptée             |                |          |
| av. arrosage max.              | adaptée             |                |          |

---

## #Produits adaptés

No Shop URL available for: GG1115 3,4

---