



Mandrin de tour à 4 mors en fonte, centrage cylindrique, DIN 6350, Ø ext. A: 315 mm



Données de commande

N° commande	312000 315
GTIN	4019208027197
Classe d'article	36R

Description

Exécution:

- Couronne spirale plane forgée, équilibrée et trempée.
- Les flancs de couronne et de filet sont rectifiés.
- Grande précision de concentricité.

Utilisation:

Pour broches avec filetage suivant DIN 800. Le mandrin est fixé par un faux plateau sur la broche. Les faux plateaux bruts (voir code art. 317000) doivent toujours d'abord être ajustés à la machine, puis au mandrin de tour.

Norme:

DIN 702-4.

Matière(s):

Fonte

Livraison:

1 jeu = 4 mors intérieurs trempés, étagés vers l'extérieur.

1 jeu = 4 mors trempés, étagés vers l'intérieur.

1 clé de serrage et, selon le modèle de mandrin, vis ou boulons de fixation.

Accessoire(s):

Mors supplémentaires et de rechange, voir codes art. 314100 – 315300. Protection contre les copeaux, voir 312800.

Remarque(s):

La norme DIN 702-4 correspond à l'ancienne norme DIN 6350-1.

Code couleur pour accessoires: Mandrin de tour à couronne et mors Röhm

Passage E: 103 mm

Hauteur sans mors H₁: 95 mm
 Hauteur avec mors H₂: 141 mm
 Ø centrage B: 260 mm
 Profondeur centrage C: 5 mm
 Carré K: 14 mm

Description technique

Ø ext. A	315 mm
Vitesse de rotation max.	2000 min ⁻¹
Carré K	14 mm
Passage E	103 mm
Profondeur centrage C	5 mm
Hauteur sans mors H ₁	95 mm
Poids	44,2 kg
Ø centrage B	260 mm
Hauteur avec mors H ₂	141 mm
Norme	DIN 702-4
Matière	Fonte
Code couleur pour accessoires	Mandrin de tour à couronne et mors Röhms
Type de produit	Mandrins à couronne hélicoïdale

Accessoires

Jeu de mors monoblocs, 4 pièces, doux Pour type de mandrin 315 mm	314700 315
Jeu de semelles, 4 pièces, trempées Pour type de mandrin 315 mm	314100 315