



## Meuleuse d'angle, Type: AGV15-125



### Données de commande

N° commande	077141 AGV15-125
GTIN	4002395239641
Classe d'article	03M

### Description

#### Exécution:

Meuleuse d'angle **Milwaukee** avec démarrage en douceur, **verrouillage anti-redémarrage** et protection contre la surcharge. Meuleuse d'angle compacte 1550 W / 125 mm avec **régulation électronique constante, poignée antivibrations**, arrêt Kickback pour une protection maximale de l'utilisateur, changement de disque sans outil **FIXTEC**.

#### Livraison:

Poignée supplémentaire, capot de protection, câble secteur 4 m.

### Description technique

Prof. de tronçonnage max.	33 mm
Ø disque max.	125 mm
Vibrations maximales suivant EN	4,7 m/s <sup>2</sup>
Démarrage en douceur	oui
Verrouillage anti-redémarrage	oui
Arrêt kickback	oui
Référence fabricant	AGV15-125XCProTector
Puissance absorbée	1550 W
Poids	2,6 kg
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur

Vitesse de rotation max.	11000 min <sup>-1</sup>
Type de produit	Meuleuses d'angle

---

## Accessoires

Ecrou de serrage M14 Type FIXTEC	073930 FIXTEC
Ecrou de serrage M14 Type NUT	073930 NUT
Capot de protection pour AGV15-125 Type GUARD-125	077142 GUARD-125