



TCMT 16T308 Jeu de 10 pièces, Nuance: HBX020



Données de commande

N° commande	261030 HBX020
GTIN	4045197671264
Classe d'article	22D

Description

TCMT 16T308 Jeu de 10 pièces HBX020 Nuance: HBX020
 Brise-copeaux: PM
 Prof. coupe a_p : 0,1 - 3,75 mm
 Avance f: 0,06 - 0,3 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 300 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 300 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	PM
Application principale	P
Prof. coupe a_p	0,1 - 3,75 mm
Avance f	0,06 - 0,3 mm/tr
Nuance	HBX020
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition

Type d'outils	Carbure
Série	Porte-outils à vis
Série	Tête de coupe
Série	Barre d'alésage
Code ISO plaquette	TCMT 16T308
Nombre de changements/dents	3
Affectation des plaquettes	neutre