



Meuleuse d'angle Classic, Type: 72211100



Données de commande

N° commande	077151 72211100
GTIN	4014586853123
Classe d'article	03F

Description

Exécution:

- Moteur FEIN High-Power-Motor avec énormepuissance du moteur pour une capacité d'enlèvement de matière élevée.
- Verrouillage du démarrage automatique après une coupure de courant.
- Poignée arrière orientable dans 4 positions.
- Le système de freinage EBS électrique résistant à l'usure arrête la machine en moins de 3 secondes.
- Système de serrage rapide FEIN QuickIN pour un changement de disque rapide, aisé et fiable sans outil.

Fonctionnement:

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing < 12$ mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l'eau.

Livraison:

Avec capot de protection, poignée supplémentaire, élément de serrage.

Référence fabricant: WSB 25-230X

Puissance absorbée: 2500 W

Vitesse de rotation max.: 6 600 min⁻¹

Ø disque max.: 230 mm

Prof. de tronçonnage max.: 66 mm

Poids: 5,4 kg

Description technique

Poids	5,4 kg
-------	--------

Puissance absorbée	2500 W
Prof. de tronçonnage max.	66 mm
Vibrations maximales suivant EN	6 m/s ²
Particularité	QuickIN
Vitesse de rotation max.	6 600 min ⁻¹
Référence fabricant	WSB 25-230X
Ø disque max.	230 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Meuleuses d'angle