



Meuleuse d'angle, Type: 72210529



Données de commande

N° commande	077152 72210529
GTIN	4014586851792
Classe d'article	03F

Description

Exécution:

- **Moteur FEIN High-Power-Motor avec énorme puissance du moteur pour une capacité d'enlèvement de matière élevée.**
- **Verrouillage du démarrage automatique après une coupure de courant.**
- **Poignée arrière orientable dans 4 positions.**

Exécution avec **interrupteur "Homme Mort"**, c.-à-d. que la commande n'est possible qu'à deux mains. Sans interrupteur marche / arrêt réglable.

- **Le système de freinage EBS électrique résistant à l'usure arrête la machine en moins de 3 secondes.**
- **Système de serrage rapide FEIN QuickIN pour un changement de disque rapide, aisé et fiable sans outil.**

Fonctionnement:

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing < 12$ mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l'eau.

Livraison:

Avec capot de protection, poignée supplémentaire, élément de serrage.

Référence fabricant: WSB20-180

Puissance absorbée: 2000 W

Vitesse de rotation max.: 8 500 min⁻¹

Ø disque max.: 180 mm

Prof. de tronçonnage max.: 48 mm

Poids: 4,8 kg

Description technique

Ø disque max.	180 mm
Référence fabricant	WSB20-180
Vitesse de rotation max.	8 500 min ⁻¹
Particularité	QuickIN
Prof. de tronçonnage max.	48 mm
Puissance absorbée	2000 W
Vibrations maximales suivant EN	6 m/s ²
Poids	4,8 kg
Dispositif homme-mort	oui
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Meuleuses d'angle