

**VBMT 110304, Nuance: CA525****Données de commande**

N° commande	261174 CA525
GTIN	4960664682492
Classe d'article	25E

Description

VBMT 110304 CA525 Nuance: CA525
Brise-copeaux: HQ
Prof. coupe a_p : 0,5 - 2 mm
Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 330 m/min

Description technique

Brise-copeaux	HQ
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	P
Prof. coupe a_p	0,5 - 2 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 330 m/min
Rayon d'angle	0,4 mm

Nuance	CA525
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VBMT 110304
Nombre de changements/dents	2
Type de produit	Plaquette pour tournage