



Jeu de 3 mors doux rapportés, Pour type de mandrin: 160



Données de commande

N° commande	313310 160
GTIN	4019208193328
Classe d'article	32R

Description

Exécution:

Surface d'appui **fraisée, non brunie**.

Non étagés, pour tournage de différents Ø de serrage. Surface d'appui **finement fraisée, non brunie**.

Utilisation:

Comme il est possible de remplacer ou de déplacer les mors **en quelques secondes** au diamètre désiré, il est judicieux de posséder plusieurs ensembles de mors prêts à l'emploi sur la machine.

Cela permet de réduire au minimum les temps d'équipement. Les ensembles de mors comprennent, par ex., plusieurs jeux de semelles avec des mors rapportés doux non étagés, pouvant être usinés aux diamètres voulus. Cet effet de rationalisation est non seulement nécessaire pour les machines CN, mais également essentiel pour les tours conventionnels.

Pour vissage sur semelles trempées. Pour serrage de pièces à usiner de forme irrégulière ou déjà usinées ne pouvant pas être endommagées. Pour ce faire, les mors sont usinés en fonction de la forme de la pièce à usiner.

Matière(s):

Produit de qualité en 16MnCr5.

Adapté(s) pour :

Mandrins à crémaillère Schunk 313115; 313117; 313135; 313137, mandrins à crémaillère Röhm Duro 313120; 313130; 313140 et autres systèmes de mandrins de tour à crémaillère.

Remarque(s):

· **La référence 400 convient également pour la taille de mandrin 500.**

Mors rapportés en aluminium **disponibles sur demande**.

Pour code couleur: Mandrin de tour à crémaillère et mors Schunk

Longueur L: 85 mm

Hauteur H: 36,5 mm

Largeur de rainure D: 8 mm

Entraxe b: 32 mm

Longueur âme A: 18 mm

Description technique

Largeur de rainure D	8 mm
Longueur âme A	18 mm
Entraxe b	32 mm
Longueur L	85 mm
Pour type de mandrin	160 mm
Hauteur H	36,5 mm
Pour code couleur	Mandrin de tour à crémaille et mors Schunk
Pour code couleur	Mandrin de tour à crémaille et mors Schunk
Type de produit	Mors pour mandrins à crémaille