

FAHRION®
FAHREYOND PROGRESS**Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale, ET 32, Ø serrage nominal d: 12mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 309432 12 |
| GTIN | 2050001704146 |
| Classe d'article | 34F |

Description**Exécution:**

Pinces de serrage pour taraudage similaires à DIN 6499 / ISO 15488, type ET, concentricité 20 µm.

Utilisation:

Pour le taraudage sur des centres de fraisage et de tournage.

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard.

Remarque(s):

Uniquement pour Ø nominaux. **N'est pas compatible avec le mandrin à pinces ER de précision CENTRO P.**

Description technique

| | |
|---------------------|-------------|
| Ø serrage nominal d | 12 mm |
| Support | ET 32 |
| Norme | Norme usine |
| Type | 4538 E |
| Ø ext. D | 33 mm |
| Longueur totale L | 43 mm |

| | |
|------------------|------------------|
| Extension axiale | 10 mm |
| Type de produit | Pince de serrage |