

**VBMT 110308, Nuance: CA525****Données de commande**

N° commande	261176 CA525
GTIN	4960664682508
Classe d'article	25E

Description

VBMT 110308 CA525 Nuance: CA525
Brise-copeaux: HQ
Prof. coupe a_p : 0,5 - 2 mm
Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 330 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 330 m/min
Prof. coupe a_p	0,5 - 2 mm
Brise-copeaux	HQ
Application principale	P
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Rayon d'angle	0,8 mm

Nuance	CA525
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VBMT 110308
Nombre de changements/dents	2
Type de produit	Plaquette pour tournage