

Garant

Outil de filetage à profil complet 60°, intérieur, à gauche, L1 = 16 mm, Ø Dmin / Pas: 4,9/0,5mm


Données de commande

N° commande	270410 4,9/0,5
GTIN	4045197467577
Classe d'article	21I

Description
Utilisation:

Pour porte-plaquettes 270200 – 270204.

Type de filetage: MF

Type de filetage: MF

Classe de tolérance: DIN 13 6H

Queue Ø d: 5 mm

Distance pointes-centre L₃: 1,7 mm

Distance pointes du filetage-avant Y: 0,4 mm

Approche min. h_{min}: 0,29 mm

Description technique

Approche min. h _{min}	0,29 mm
Ø min. D _{min}	4,9 mm
Distance pointes du filetage-avant Y	0,4 mm
Distance pointes-centre L ₃	1,7 mm
Queue Ø d	5 mm
Classe de tolérance	DIN 13 6H
Longueur de col L ₁	16 mm
Attribut des noms de produit	L ₁ = 16 mm
Angle de flanc	60 degré
Type de filetage	M

Type de filetage	M-LH
Type de filetage	MF-LH
Type de filetage	MF
Type de produit	Adaptateurs de filetage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée	200 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	200 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	150 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	160 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	150 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	150 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	80 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	60 m/min	P
Acier < 55 HRC	moyennement adaptée	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	30 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	90 m/min	K
CuZn	adaptée	150 m/min	N
Continue	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		