



## Pâte de coupe hautes performances, sans chlore, Contenu: 750g



### Données de commande

N° commande	084160 750
GTIN	2050000966026
Classe d'article	08J

### Description

#### Exécution:

Pâtes de coupe pour une utilisation ciblée. Application aisée (plonger, puis appliquer). Adhère aux arêtes et se liquéfie seulement à l'usage. Bon pouvoir lubrifiant.

Pâte de coupe malléable.

#### Avantage(s):

Améliore la **durée de vie de l'outil**, la **capacité de coupe** et la **qualité d'état de surface**. **Sans chlore** – aucune formation de vapeurs toxiques, **sans danger pour l'environnement**.

#### Utilisation:

Universelle pour **le taraudage, l'alésage, le brochage et le sciage**. Indispensable pour le travail de matériaux à **usinabilité difficile**, comme les aciers inoxydables et réfractaires, les alliages de nickel, le titane et d'autres matériaux similaires.

### Description technique

Couleur	brun
Température d'auto-inflammation	320 °C
Point d'éclair	250 °C
Exécution	BOITE
Forme	Pâte
Température de stockage	5 - 40 °C

Contenu	0,75 l
Type de produit	Huile de coupe / Huile de polissage