



## Huile de coupe hautes performances sans chlore Alpha 93, Contenu: 0,3l



### Données de commande

N° commande	084210 0,3
GTIN	2050000966040
Classe d'article	08J

### Description

#### Exécution:

Huile de coupe pour exigences maximales. Mélange avec des huiles de coupe entières (mais pas avec de l'huile soluble dans l'eau) non recommandé.

S'applique au pinceau, à la bombe aérosol, au vaporisateur ou à la burette. Huile de coupe pour exigences maximales, lavable à l'eau, viscosité réglable avec de l'eau en fonction de l'application.

#### Avantage(s):

Améliore la **durée de vie de l'outil**, la **capacité de coupe** et la **qualité d'état de surface**. **Sans chlore** – aucune formation de vapeurs toxiques, **sans danger pour l'environnement**.

#### Utilisation:

Universelle pour l'**enlèvement de copeaux** (fraisage, tournage, perçage, taraudage, alésage, brochage, sciage) et pour le **formage**. Indispensable pour le travail de **matériaux à usinabilité difficile**, comme les aciers inoxydables et réfractaires, les alliages de nickel, le titane et d'autres matériaux similaires. Idéale pour les **métaux non ferreux**.

**Egalement pour lubrification à quantité minimale** en raison de l'absence d'huile minérale.

### Description technique

Signalisation des substances dangereuses	GHS02: Flamme
--	---------------

Exécution	Bombe aérosol
Point d'ébullition	-44 °C
Classe de marchandise dangereuse	2.1
Tête de pulvérisation	Standard
Couleur	jaune clair
Température d'auto-inflammation	365 °C
Température de stockage	15 - 35 °C
Contenu	0,3 l
Type de produit	Huile de coupe / Huile de polissage