

**HOLEX****Pied à coulisse d'atelier avec graduation mm et pouces, Plage de mesure: 300mm****Données de commande**

N° commande	415100 300
GTIN	4045197203151
Classe d'article	41Z

**Description****Exécution:**

Pointes de mesure biseautées pour les mesures au fond du filetage et dans des gorges étroites. Extrémités de becs arrondies pour les mesures intérieures. Graduation à fort contraste. Avec vis d'arrêt. Entièrement trempés jusqu'à la réf. 300, surfaces de mesure trempées à partir de la réf. 500.

**Description technique**

Longueur de bec	90 mm
Plage de mesure	0 - 300 mm
Ø épaulement de mesure intérieure	10 mm
Etalonnage	A1
Blocage	Vis de blocage en haut
Lecture commutable	mm / pouce
Graduation	1/128 pouce
Graduation	1/20 mm
Emballage	Boîte robuste
Norme	ISO 13385
Ecart de mesure E MPE	±0,08 mm

Graduation vernier mm/pouces	oui
Métrologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Type de produit	Pied à coulisse d'atelier

### Services

Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 300 mm	021010 300
ÉtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 300 mm	021000 300

### Accessoires

Coffret en plastique Type MS300	412470 MS300
---------------------------------	--------------