



Totalisateur avec clé



Données de commande

N° commande	470100
GTIN	4045197235046
Classe d'article	42H

Description

Exécution:

Totalisateur à 6 chiffres avec entraînement des deux côtés pour levier à droite. Remise à zéro possible depuis le côté gauche ou droit par une clé amovible. Arbre d'entraînement en saillie des deux côtés; le levier peut être placé des deux côtés de l'arbre. Axe d'entraînement \varnothing 5 mm, hauteur des chiffres 4,5 mm, boîtier verni à effet martelé.

Utilisation:

Dans l'industrie mécanique et métallurgique sur des presses à estamper, cisailles, presses, emballeuses automatiques, automates, etc.

Course max.: 500 min⁻¹

Déviaton de la course min. – max.: 32 - 60 degré

Largeur: 70 mm

Hauteur: 60 mm

Longueur: 28 mm

Description technique

Hauteur	60 mm
Déviaton de la course min. – max.	32 - 60 degré
Largeur	70 mm
Course max.	500 min ⁻¹

Longueur	28 mm
Hauteur des chiffres	4,5 mm
Ø axe d'entraînement	5 mm
Type de produit	Totalisateurs

Accessoires

Clés de remise à zéro (pour totaliseur)	470150
---	--------