



Vérificateur d'alésage de précision carbure sans comparateur SU, Plage de mesure: 160-290mm



Données de commande

N° commande	435050 160-290
GTIN	2050001046611
Classe d'article	46F

Description

Exécution:

Vérificateurs d'alésage 2 points autocentrant avec disque de centrage à ressort. Transmission aisée et précise de la course du palpeur via segment courbe. Réglage sur différents \varnothing par l'intermédiaire de touches de mesure interchangeables. Touches en carbure rapporté. Insensible à la chaleur des mains et aux variations de température ambiante.

Touches de mesure **carbure rapporté**.

Utilisation:

Pour la mesure précise d'alésages (\varnothing), concentricité et cylindricité et mesure de profils intérieurs.

Livraison:

Vérificateur d'alésage de précision complet (sans comparateur).

Accessoire(s):

Rallonges pour grandes profondeurs de mesure 435142, comparateurs de précision 434674, comparateurs inductifs 434670, comparateurs avec graduation vers la gauche 434807 réf. 10, comparateurs numériques 434322, bagues de réglage 484030.

Remarque(s):

En cas d'utilisation d'indicateurs de précision, il est nécessaire d'utiliser une rallonge 43 4920 réf. 10 ou un palpeur de mesure 43 4900 réf. 16. Modèles avec plage de mesure jusqu'à 800 mm disponibles sur demande.

Description technique

Précision de répétabilité sans comparateur	0,5 µm
Nombre de bagues de mesure	4
Profondeur de mesure	230 mm
Plage de mesure	160 - 290 mm
Nombre de touches de mesure	7
Largeur du disque de centrage	120 mm
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	C4
Type de produit	Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches

Services

EtalonnageVérificateurs d'alésage de précision (modèles B + C) Plage de mesure maximale 800 mm	023210 800
------------------------------------------------------------------------------------------------	------------