

Garant**VB. T 110304, Nuance: HB7310**

Données de commande

N° commande	261224 HB7310
GTIN	4045197696243
Classe d'article	21G

Description

VB. T 110304 HB7310 Nuance: HB7310

Brise-copeaux: AM

Tolérance: G

Prof. coupe a_p : 0,1 - 4 mm

Avance f: 0,05 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 350 - 600 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	0,1 - 4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	350 - 600 m/min
Condition de coupe	Continue
Rayon d'angle	0,4 mm
Avance f	0,05 - 0,5 mm/tr
Application principale	N

Brise-copeaux	AM
Nuance	HB7310
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VBGT 110304
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	G
Type de produit	Plaquette pour tournage