



Vérificateur d'alésage de précision pour trous borgnes SS, Plage de mesure: 50-110mm



Données de commande

N° commande	435120 50-110
GTIN	2050001037824
Classe d'article	46D

Description

Exécution:

Appareils de mesure comparative à deux points, basés sur le **modèle Schwenk. Schwenk trous borgnes SS**. Pour la mesure de trous borgnes et rebords de centrage. Règle de mesure et palpeur mobile en carbure rapporté.

Livraison:

Vérificateur d'alésage de précision **sans** comparateur ni bagues de réglage.

Accessoire(s):

Comparateurs de précision 434674, comparateurs inductifs 434670, comparateurs avec graduation vers la gauche 434807 réf. 10, comparateurs numériques 434322, bagues de réglage 484030.

Remarque(s):

En cas d'utilisation d'indicateurs de précision, il est nécessaire d'utiliser une rallonge 434920 réf. 10 ou un palpeur de mesure 434900 réf. 16.

Description technique

Nombre de pieds à coulisse	2
Plage de mesure pied à coulisse	50 – 80; 80 – 110 mm
Profondeur de mesure	55 mm
Plage de mesure	50 - 110 mm

Distance fond d'alésage h	1,5 mm
Largeur du disque de centrage	34 mm
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	C4
Type de produit	Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches

Services

EtalonnageVérificateurs d'alésage de précision (modèles B + C) Plage de mesure maximale 160 mm	023210 160
--	------------

Accessoires

Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 55 mm	484030 55
Touche en acier Type 16	434900 16
Comparateur de précision ± Plage de lecture / Lecture 130/5 µm	434674 130/5
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 90 mm	484030 90
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 95 mm	484030 95
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 60 mm	484030 60
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 85 mm	484030 85
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 50 mm	484030 50
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 100 mm	484030 100
Adaptateur pour appareils de mesure d'alésages 2 points1 pièce Type 35-90	439914 35-90
Comparateur avec graduation vers la gauche Plage de mesure 10 mm	434807 10
Comparateur numériquelecture 0,0005 mm Plage de mesure 12,5 mm	434322 12,5
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 80 mm	484030 80
Comparateur inductif Extramess Type 2001	434670 2001
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 10 mm	434920 10

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 75 mm	484030 75
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 70 mm	484030 70
Comparateur de précision ± Plage de lecture / Lecture 50/1 µm	434674 50/1
Comparateur de précision ± Plage de lecture / Lecture 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Comparateur de précision ± Plage de lecture / Lecture 250/10 µm	434674 250/10
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 65 mm	484030 65