



Touret à meuler double DS, 400 V, Type: DS12/250



Données de commande

N° commande	077512 DS12/250
GTIN	2050001673947
Classe d'article	03S

Description

Exécution:

Le moteur **extrêmement silencieux** garantit une longue durée de vie, même en **fonctionnement permanent. Livrés sans meules.**

Tourets à meuler doubles 400 V triphasé (3Ph+PE - 16A), très robustes, modèles d'établi. Les surfaces d'appui robustes, la protection anti-redémarrage et les écrans de protection assurent une sécurité élevée pour l'utilisateur.

Remarque(s):

Meules adaptées, voir à partir du code art. 596100.

Description technique

Référence fabricant	DS12/250
Vitesse de rotation max.	1450 min ⁻¹
Puissance absorbée	730 W
Poids	47 kg
Largeur meule T	32 mm
Ø alésage meule H	51 mm
Ø meule D	250 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur

Type de produit

Tourets à meuler doubles

Accessoires

Meule de touret D×T×H (mm) Type EK60	596400 EK60
Support machine Pour machines DS12	077513 DS12
Meule de touret D×T×H (mm) Type NK36	596510 NK36
Meule de touret D×T×H (mm) Type NK60	596400 NK60
Table de travail, à gauche Type AT1	077519 AT1
Meule de touret D×T×H (mm) Type EK60	596510 EK60
Meule de touret D×T×H (mm) Type EK60	596220 EK60
Meule de touret D×T×H (mm) Type NK60	596350 NK60
Meule de touret D×T×H (mm) Type SC80	596400 SC80
Meule de touret D×T×H (mm) Type EK80	596220 EK80
Meule de touret D×T×H (mm) Type SC80	596220 SC80
Meule de touret D×T×H (mm) Type SC80	596510 SC80
Meule de touret D×T×H (mm) Type EK60	596350 EK60
Ecran de protection pour 077502 Type DS1	077509 DS1
Meule de touret D×T×H (mm) Type EK80	596350 EK80
Meule de touret D×T×H (mm) Type EK80	596510 EK80
Meule de touret D×T×H (mm) Type NK60	596220 NK60
Table de travail à droite Type AT1	077525 AT1
Meule de touret D×T×H (mm) Type C800	596350 C800
Meule de touret D×T×H (mm) Type SC80	596350 SC80
Meule de touret D×T×H (mm) Type NK60	596510 NK60
Meule de touret D×T×H (mm) Type NK36	596350 NK36