

Garant**Plaquette VBMT pour finition 30 pièces, HB7140-2, Réf.: 160408****Données de commande**

N° commande	GG3554 160408
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	HM
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 230 mm/min
Sommaire	261154 HB7140-2
Code ISO plaquette	VBMT 160408
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2,5 mm
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Revêtement	revêtu
Rayon d'angle	0,8 mm
Nombre de changements/dents	2
Application principale	M
Quantité	30

Fiche technique

Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3554 160408