

Garant**Plaquette WNMG pour finition 50 pièces, HB7130-2, Réf.: 060404****Données de commande**

N° commande	GG2980 060404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Quantité	50
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 270 mm/min
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	6
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Sommaire	251952 HB7130-2
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	2 mm
Application principale	M
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Code ISO plaquette	WNMG 060404

Fiche technique

Nuance	HB7130-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	VS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2980 060404