

**Garant****Plaquette VBMT pour finition 50 pièces, HB7130-2, Réf.: 110302****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | GG3556 110302 |
| GTIN             | 4067263092278 |
| Classe d'article | GGN           |

**Description technique**

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Rayon d'angle                                 | 0,2 mm          |
| Sommaire                                      | 261142 HB7130-2 |
| Nombre de changements/dents                   | 2               |
| Prof. coupe $a_p$                             | 0,2 - 1,5 mm    |
| Quantité                                      | 50              |
| Profondeur de coupe $a_{p \max}$              | 1,75 mm         |
| Type d'outils                                 | Carbure         |
| Code ISO plaquette                            | VBMT 110302     |
| Profondeur de coupe $a_{p \min}$              | 0,15 mm         |
| Application principale                        | M               |
| Classement finition/ébauche                   | Finition        |
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 80 - 270 mm/min |
| Avance $f$                                    | 0,1 - 0,3 mm/tr |

## Fiche technique

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Nuance             | HB7130-2                 |
| Condition de coupe | Légèrement intermittente |
| Brise-copeaux      | VS                       |
| Type de produit    | Plaquette pour tournage  |

### #Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3556 110302