

Garant**Plaquette VBMT pour finition 50 pièces, HB7130-2, Réf.: 160404****Données de commande**

N° commande	GG3556 160404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Application principale	M
Sommaire	261152 HB7130-2
Rayon d'angle	0,4 mm
Quantité	50
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2,5 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 270 mm/min
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	2
Code ISO plaquette	VBMT 160404
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm

Fiche technique

Nuance	HB7130-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	VS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3556 160404