

Garant**Plaquette WNMG pour semi-finition 30 pièces, HB7120-1, Réf.: 060408****Données de commande**

N° commande	GG2982 060408
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2 mm
Type d'outils	Carbure
Avance f	0,1 - 0,5 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	WNMG 060408
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Nombre de changements/dents	6
Rayon d'angle	0,8 mm
Quantité	30
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 260 mm/min
Application principale	M
Sommaire	252064 HB7120-1
Tolérance	M

Fiche technique

Nuance	HB7120-1
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2982 060408