

**Plaquette CCMT pour finition 30 pièces, HB7010-2, Taille: 060202****Données de commande**

N° commande	GG2800 060202
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,15 mm
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 500 mm/min
Sommaire	260050 HB7010-2
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	2 mm
Nombre de changements/dents	2
Application principale	P
Type d'outils	HM
Avance f	0,07 - 0,25 mm/tr
Rayon d'angle	0,2 mm
Code ISO plaquette	CCMT 060202
Quantité	30
Nuance	HB7010-2

Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	SS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2800 060202