

**Plaquette DNMG pour semi-finition 50 pièces, HB7035-2, Réf.: 150608****Données de commande**

N° commande	GG2430 150608
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,55 mm
Prof. coupe a_p	0,3 - 4 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 320 mm/min
Type d'outils	HM
Sommaire	250762 HB7035-2
Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	DNMG 150608
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	3,75 mm
Application principale	P
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Nombre de changements/dents	4
Quantité	50
Nuance	HB7035-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2430 150608
