

## Emmanchement CM Modèle de précision, CM / cône mandrin: 4/18



### Données de commande

N° commande	342600 4/18
GTIN	4045197308658
Classe d'article	33A

### Description

#### Exécution:

**Entièrement trempé et rectifié avec précision.** Haute précision de concentricité à long terme, la surface trempée empêchant les copeaux et les légers chocs d'endommager la surface rectifiée. Avec queue CM et tenons.

Le **modèle de précision** a une très haute concentricité et est recommandé pour les mandrins auto-serrants hautes performances 341000. Queues également adaptées aux cônes de mandrin B18 raccourcis ( $\varnothing$  cône 17,431 mm): Mandrins porte-forets 341000, 341010 et 341250.

#### Utilisation:

Pour le montage de mandrins porte-forets sur perceuses, tours, gabarits, etc.

#### Norme:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

### Description technique

Taille cône morse CM	4
$\varnothing$ cône D	17,78 mm
Cône pour porte-foret DIN 238	B 18
Type de produit	Attachement pour mandrin porte-forets