

**Plaquette DNMG pour semi-finition 50 pièces, HB7035-2, Réf.: 150612****Données de commande**

N° commande	GG2430 150612
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Code ISO plaquette	DNMG 150612
Rayon d'angle	1,2 mm
Sommaire	250764 HB7035-2
Prof. coupe a_p	0,3 - 4 mm
Nombre de changements/dents	4
Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 320 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	3,75 mm
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,8 mm
Application principale	P
Type d'outils	HM
Quantité	50
Nuance	HB7035-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2430 150612
