

**Pack promotionnel Plaquettes VNMG pour semi-finition, 30 pièces, HBT020****Données de commande**

N° commande	GG3924 160404
GTIN	4067263843795
Classe d'article	GGN

Description technique

Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Sommaire	251828 HBT020
Avance f	0,1 - 0,45 mm/tr
Revêtement	TiCN
Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	0,4 mm
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	2,5 mm
Type d'outils	HM
Nombre de changements/dents	4
Prof. coupe a_p	0,8 - 4 mm
Application principale	P
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 280 mm/min
Code ISO plaquette	VNMG 160404
Quantité	30
Nuance	HBT020
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	PM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3924 160404
