

## Emmanchement CM Modèle de précision, CM / cône mandrin: 1/10



### Données de commande

N° commande	342600 1/10
GTIN	4045197308511
Classe d'article	33A

### Description

#### Exécution:

**Entièrement trempé et rectifié avec précision.** Haute précision de concentricité à long terme, la surface trempée empêchant les copeaux et les légers chocs d'endommager la surface rectifiée. Avec queue CM et tenons.

Le **modèle de précision** a une très haute concentricité et est recommandé pour les mandrins auto-serrants hautes performances 341000.

#### Utilisation:

Pour le montage de mandrins porte-forets sur perceuses, tours, gabarits, etc.

#### Norme:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

### Description technique

Cône pour porte-foret DIN 238	B 10
Taille cône morse CM	1
Ø cône D	10,094 mm
Type de produit	Attachement pour mandrin porte-forets