

**Pack promotionnel Plaquettes DNMG pour ébauche, 30 pièces, HB7035-2****Données de commande**

N° commande	GG2434 150612
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Type d'outils	HM
Prof. coupe a_p	1,5 - 6 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 290 mm/min
Rayon d'angle	1,2 mm
Sommaire	250864 HB7035-2
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	3,75 mm
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,8 mm
Nombre de changements/dents	4
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr
Application principale	P
Classement finition/ébauche	ébauche
Code ISO plaquette	DNMG 150612
Quantité	30
Nuance	HB7035-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	SG
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2434 150612
