

**Pack promotionnel Plaquettes DNMG pour semi-finition, 30 pièces, HB7020-2****Données de commande**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| N° commande      | GG2438 160405L |
| GTIN             | 4067263094579  |
| Classe d'article | GGN            |

**Description technique**

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Prof. coupe $a_p$                             | 0,3 - 4 mm               |
| Sommaire                                      | 251032 HB7020-2          |
| Classement finition/ébauche                   | Finition                 |
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 130 - 370 mm/min         |
| Profondeur de coupe $a_{p \max}$              | 4 mm                     |
| Type d'outils                                 | HM                       |
| Avance $f$                                    | 0,2 - 0,5 mm/tr          |
| Nombre de changements/dents                   | 2                        |
| Application principale                        | P                        |
| Profondeur de coupe $a_{p \min}$              | 0,35 mm                  |
| Quantité                                      | 30                       |
| Nuance                                        | HB7020-2                 |
| Condition de coupe                            | Légèrement intermittente |
| Brise-copeaux                                 | SM                       |
| Type de produit                               | Plaquette pour tournage  |

**#Produits adaptés**

No Shop URL available for: GG2438 160405L

