

**Plaquette CNMG pour finition 50 pièces, HB7010-2, Réf.: 120408****Données de commande**

N° commande	GG2403 120408
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	170 - 500 mm/min
Nombre de changements/dents	4
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Sommaire	250060 HB7010-2
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,55 mm
Application principale	P
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	HM
Rayon d'angle	0,8 mm
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	4,25 mm
Code ISO plaquette	CNMG 120408
Quantité	50
Nuance	HB7010-2
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	SS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2403 120408
