



Jauge d'épaisseur rapide, Plage de mesure: 0-10mm



Données de commande

N° commande	438205 0-10
GTIN	2050001059567
Classe d'article	46C

Description

Exécution:

Jauge d'épaisseur rapide avec levier de relevage (force de mesure indépendante de l'utilisateur). Etrier de structure léger, verni. Surfaces de mesure trempées et rectifiées.

Description technique

Plage de mesure	0 - 10 mm
Lecture	0,01 mm
Ø surfaces de mesure	10 mm
Porte-à-faux	50 mm
Ecart de mesure MPE (plage de mesure)	0,015 mm
Norme	Norme usine
Type de produit	Jauges d'épaisseur rapides
Méetrologie	analogique
Etalonnage	C6

Services

Étalonnage DAkkS Jauge d'épaisseur rapide Plage de mesure maximale 30

023430 30

Étalonnage Jauges d'épaisseur rapides Plage de mesure maximale 200

023420 200