

**Plaquette CCMT pour finition 30 pièces, HB7035-2, Taille: 09T308****Données de commande**

N° commande	GG2803 09T308
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Code ISO plaquette	CCMT 09T308
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	3,25 mm
Avance f	0,07 - 0,25 mm/tr
Type d'outils	HM
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Sommaire	260060 HB7035-2
Nombre de changements/dents	2
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Application principale	P
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 350 mm/min
Rayon d'angle	0,8 mm
Quantité	30
Nuance	HB7035-2

Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	SS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2803 09T308