

**Plaquette CNMG pour finition 50 pièces, HB7020-2, Réf.: 120404****Données de commande**

N° commande	GG2405 120404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4,25 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Code ISO plaquette	CNMG 120404
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Sommaire	250058 HB7020-2
Type d'outils	HM
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	P
Nombre de changements/dents	4
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	160 - 400 mm/min
Quantité	50
Nuance	HB7020-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	SS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2405 120404
