

**Plaquette CCMT pour finition 50 pièces, HB7010-2, Taille: 09T302****Données de commande**

N° commande	GG2804 09T302
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Rayon d'angle	0,2 mm
Avance f	0,07 - 0,25 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Application principale	P
Nombre de changements/dents	2
Code ISO plaquette	CCMT 09T302
Type d'outils	HM
Sommaire	260056 HB7010-2
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	3,25 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 500 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,15 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Quantité	50
Nuance	HB7010-2
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	SS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2804 09T302
