



Jauge d'épaisseur rapide, Plage de mesure: 0-50mm



Données de commande

N° commande	438280 0-50
GTIN	4031452200430
Classe d'article	46C

Description

Exécution:

Jauge d'épaisseur avec levier de relevage. Etrier de mesure robuste, verni. Surfaces de mesure trempées et rectifiées.

Description technique

Plage de mesure	0 - 50 mm
Lecture	0,1 mm
Ø surfaces de mesure	10 mm
Porte-à-faux	50 mm
Ecart de mesure MPE (plage de mesure)	0,08 mm
Norme	Norme usine
Type de produit	Jauges d'épaisseur rapides
Métrologie	analogique

Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	C6

Services

EtalonnageJauges d'épaisseur rapides Plage de mesure maximale 200	023420 200
---	------------